

## BS-ROLLEN

### hefroller

draagvermogen 500 kg, banden nylon in zwart, diameter x breedte 62 x 30,7 mm, naaf met glijlager, nivelleerwielrem, bevestiging met ruggat 14 mm

Artikelnummer: 222413



## BS-ROLLEN Hefroller

### combinatie uit mobiliteit en stabiliteit





hefroller

- draagvermogen 500 kg
- banden nylon in zwart
- diameter x breedte 62 x 30,7 mm
- naaf met glijlager
- nivelleerwielrem
- behuizing van gegoten aluminium in grijs
- bevestiging met ruggat 14 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	gegoten aluminium
roltype	hefroller	kleur behuizing	grijs
draagvermogen	500 kg	rem	nivelleerwielrem
banden	nylon	totale hoogte	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	hoogteverstelling	12 mm
elektrisch geleidend	nee	wielbreedte	30,7 mm
wiel-ø	62 mm	gat achterkant ø	14 mm
wiellager	glijlager	kleur banden	zwart
bevestigingselement	ruggat	gewicht	1 kg

## Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken