

RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 545 x 390 mm,
platform van RVS, platform gesloten,
onderstel in zilverkleurig, 2
zwenkwielen en 2 wielen met rem, 2
wielen met rem



Artikelnummer: 272303

RVS duwbeugelwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 545 x 390 mm
- laadhoogte 217 mm
- hoogte x lengte x breedte 905 x 625 x 415 mm
- constructie van RVS (stevig gelast)
- platform van RVS
- platform gesloten
- onderstel in zilverkleurig
- 2 zwenkwielen en 2 wielen met rem, 2 wielen met rem
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	200 kg	wielen aantal/soort	2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
laadhoogte	217 mm	wieluitrusting	2 wielen met rem
lengte laadvlak	545 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	390 mm	wielstand	rechthoekig

platform	gesloten	hoogte	905 mm
materiaal platform	RVS	lengte	625 mm
constructies	geen	breedte	415 mm
nestbaar	nee	kleur	zilverkleurig
materiaal	RVS	garantie	5 jaar
materiaal verwerking	stevig gelast	gewicht	11 kg
schuifbeugel	1 stuks		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagense set, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel