

VARIOfit pallet-stapelbeugel

met kleminrichting, constructie van staal (gelast), belasting 1500 kg, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm, nuttige hoogte 800 mm, beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 306893



VARIOfit



VARIOfit Pallet-stapelbeugel

pallet-stapelbeugel



- met kleminrichting
- constructie van staal (gelast)
- belasting 1500 kg
- hoogte 800 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 1000 mm
- nuttige hoogte 800 mm
- 4-voudig stapelbaar
- beugel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|
| type verpakking | pallet-stapelbeugel | diepte | 1000 mm |
| uitvoering stapelbeugel | met kleminrichting | last | 1500 kg |

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-------------------|
| materiaal | staal | stapelbaar | ja |
| materiaal verwerking | gelast | oppervlak | gelakt |
| nuttige hoogte | 800 mm | kleur | blauw // RAL 5012 |
| voor palletafmetingen | 1200 x 1000 mm | uitvoering | type 2 |
| hoogte | 800 mm | gewicht | 25 kg |
| breedte | 1200 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202873 |  | steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 528957 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs |