

## Rollcart chariot à ridelles

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



Numéro d'article: 402074



## Rollcart Chariot à ridelles robuste

**Force 1200 kg**

chariot à ridelles

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec



freins

- avec bandage élastique

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1200 kg	pneumatique	élastique
hauteur de charge	285 mm	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1200 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	hauteur	990 mm
surface de plateforme	antidérapant	longueur	1320 mm
exécution de plateforme	imperméable	largeur	800 mm
rehausses	1 ridelle (paroi pleine)	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids	47 kg
matériau de finition	soudé		

## Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4

158425



plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix !  
commande/livraison uniquement avec le produit principal