

Blume Förderanlagen convoyeur à galets



rouleau de manutention en plastique, convoyeur longueur x largeur 3 m x 500 mm, empattement 125 mm

Numéro d'article: 407165



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Droit

convoyeur à galets














- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 500 mm
- largeur 540 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 700 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur du produit transporté ju | 700 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à galets | longueur min. du produit transpo | 375 mm |
| composants de convoyeur | élément pour convoyeur | empattement | 125 mm |
| type de roulettes | rouleau de manutention | hauteur de cadre | 70 mm |




| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|
| matériau de roulette | plastique | largeur de cadre | 20 mm |
| diamètre de rouleau | 48 mm | matériau de cadre | acier |
| longueur de convoyeur | 3 m | surface de cadre | galvanisé |
| extensible | non | forme de cadre | profilé en U |
| largeur de convoyeur | 500 mm | Poids | 22 kg |
| largeur | 540 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 126304 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 407518 |  | courbe 45 ° pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, largeur du convoyeur 500 mm, empattement 125 mm |
| 407992 |  | courbe 90 ° pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, largeur du convoyeur 500 mm, empattement 125 mm |
| 408306 |  | passage pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 500 mm, empattement 125 mm, avec charnières et poignée |
| 414499 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m |
| 428631 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428675 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428722 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428766 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428802 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428846 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429033 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |

| | | |
|--------|---|---|
| 429077 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429146 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429204 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 500 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|---|
| 505362 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir |
| 520983 |  | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |