


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm, 10 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526256



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm
- 10 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec porte-étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures









- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoire	grille de compartimentage transv	30 mm
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	rail télescopique
matériau	acier	extension tiroir	100 %
hauteur	1000 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
largeur	605 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
profondeur	695 mm	surface de corps	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	10 pièce	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre x hauteur tiroirs	2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm	verrouillable	oui
hauteur frontale 50 mm	2 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 75 mm	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	3 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	roulant	non
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	garantie	5 années
capacité de charge de tiroir	75 kg	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage longit	50 mm	Poids	169 kg

Accessoires

501087		cloison de séparation, 1 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 500 mm
501100		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501101		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501102		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 500 mm
501139		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm
501140		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501142		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501153		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm

501154		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501155		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501166		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir
501170		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge