

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 967465



## Bauer Kiepbak voor spaanders

### laag model

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 112 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloffen 12 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversterking rondom
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje



## Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	60 mm
inhoud	0,3 m <sup>3</sup>	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	580 mm	afstand vorkkokers	12 mm
lengte	1440 mm	inrijdbreedte	12 mm
breedte	680 mm	kraan	ja
draagvermogen	750 kg	stapelbaar	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	nestbaar	nee
materiaal	plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorksloten	gewicht	112 kg

## Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs