

Convertisseur audio coaxial numérique ou Toslink optique SPDIF vers RCA stéréo

StarTech ID: SPDIF2AA



Le convertisseur audio SPDIF2AA Toslink/optique SPDIF vers RCA vous permet de convertir un signal d'entrée coaxial numérique à 2 canaux en un signal de sortie stéréo analogique RCA.

Parfait pour de nombreuses applications audio professionnelles et domestiques, ce convertisseur audio SPDIF vers RCA vous permet d'économiser le coût de la mise à niveau d'équipement pour des connexions compatibles. Il offre de plus des entrées distinctes Toslink et coaxiale numérique pour la conversion à double fonction. Ce convertisseur compact s'installe dans pratiquement tout emplacement, peu importe les contraintes d'espace, tout en fournissant un signal audio sans perte. De plus, le convertisseur coaxial numérique/Toslink vers RCA prend en charge l'installation Plug-and-Play, vous faisant gagner du temps et vous évitant des soucis.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Branchez les lecteurs Blu-Ray récents, les lecteurs de DVD et les consoles de jeu à des récepteurs stéréo analogiques à deux canaux
- Convertissez ou étendez votre entrée audio numérique dans un format analogique, sans perte de qualité ou de signal

Features

- Prise en charge d'entrée audio numérique coaxiale ou Toslink
- Sortie audio stéréo analogique RCA G/D
- Facteur de forme compact.
- Utilisation et installation aisées
- Flux binaire d'entrée S/PDIF 24 bits
- Prise en charge de vitesses d'échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 KHz

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Connecteur A	1 - Digital Coax Audio (RCA) Femelle
Connecteur A	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Femelle
Connecteur B	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Femelle
Spécifications audio	Prise en charge de 2 voies (stéréo) Vitesses d'échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 kHz
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	52 mm [2 in]
Largeur du produit	42 mm [1.7 in]
Hauteur du produit	27 mm [1.1 in]
Poids du produit	78 g [2.8 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	0.2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	0.5W
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 10~85 %, sans condensation
Poids brut	0.3 kg [0.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur SPDIF à RCA
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

