

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1070**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell  
KYLJA 2100 TN**

GTIN **4017337323173**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl**
- **2 Türen, selbstschließend**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung**
- **Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 60 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp. -2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW**
- **Roste: 2x B 335 x T 530 mm**
- **Inhalt (brutto): 314 Liter**
- **Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm**
- **4 höhenverstellbare Füße**
- **Gewicht: 132 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827