

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-1078
Artikel/Modell SARO Tiefkühlisch, 3 Türen, Modell
HAJO 3100 BT
GTIN 4017337323326



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 3 Türen, selbstschließend
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -10 / -20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,570 kW
- Roste: 3x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (netto/brutto): 280/358 Liter
- Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 136/154 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kieve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827