


**Sicherung von industriellen Anlagen gemäß Betriebssicherheitsverordnung**

Die EG-Richtlinie 89/655 gibt Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz vor. Der Artikel 3 überträgt dem Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitsmittel so zu gestalten, dass bei deren Benutzung die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet wird. Jedes Arbeitsmittel muss mit deutlich sichtbaren Vorrichtungen ausgestattet werden, um es von jeder einzelnen Energiequelle trennen zu können.

- **sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung**
- **Vorbeugung von Personen- und Sachschäden**
- **sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung**


**Passende Sicherheitsschlösser**

siehe Seite  
**734**




**Durchgangsventil-Absperrungen**

- geeignet für Handräder mit Durchmesser von 25 bis 320 mm
- langlebiges Polypropylen
- resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
- lieferbar in 5 Größen und 4 Farben
- Blockiersystem für Durchgangsventile
- für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm




Typ	Durchmesser 25-64 mm	Durchmesser 64-127 mm	Durchmesser 127-165 mm	Durchmesser 165-254 mm	Durchmesser 254-320 mm
Bestellnummer rot	209-715-J9	209-716-J9	209-717-J9	209-718-J9	209-719-J9
Bestellnummer gelb	209-720-J9	209-721-J9	209-722-J9	209-723-J9	209-724-J9
Bestellnummer grün	209-725-J9	209-726-J9	209-727-J9	209-728-J9	209-729-J9
Bestellnummer blau	209-730-J9	209-731-J9	209-732-J9	209-733-J9	209-734-J9



**Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsräder**

- **für Handräder mit Durchmesser von 25 bis 165 mm geeignet**
- langlebiges Polypropylen
- resistent gegenüber starken Temperaturschwankungen von -20° bis 80° C
- für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm



**Allzweck-Verriegelungssystem**

- **zur Verriegelung von Ventilen, Trennschaltern, Schutzschaltern usw.**
- Verriegelung mehrerer Steuerpunkte mit einem Gerät
- einfaches Straffen des Kabels mit der praktischen Handspannvorrichtung
- Griff aus robustem, stoßfestem Nylon, korrosionsfrei und chemikalienbeständig
- Kabellänge 2,44 m
- passend für bis zu 4 Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm

Typ	Nylonkabel, (nicht leitend)	Stahlkabel, (Vinyl überzogen)
Bestellnummer	209-735-J9	209-736-J9