

GREEN-LINE

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)



PE-Auffangwannen für 200-l-Fässer

- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- mit PE-Palette
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Ausführung in blau



WP-PE 2/2



Außenkante doppelt verstärkt

WPS-PE 2/2

| Technische Daten | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| max. 200-l-Fass | 2 | 2 |
| Maße (LxBxH) mm | 1220x820x330 | 1290x875x345 |
| Auffangvolumen (l) | 240 | 240 |
| Gewicht (kg) | 26 | 40 |
| Tragfähigkeit (kg) | 650 | 2400 |
| blau Art.-Nr. | WP-PE 2/2 4520-10-0000-0 | WPS-PE 2/2 4520-12-0000-0 |

PE-Auffangwannen für 200-l-Fässer/1000-l-IBC

- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern/1000-l-IBC
- Konstruktion aus robustem Polyethylen - säurebeständig
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- mit PE-Palette
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Ausführung in blau

WP-PE 4/4



WP-PE 4/2



niedrige Bauhöhe



WP-PE 8/11



| Technische Daten | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| max. 200-l-Fass/IBC | 4 / - | 4 / - | 8 / 2 |
| Maße (LxBxH) mm | 1280x1280x275 | 1310x1310x370 | 2560x1350x510 |
| Auffangvolumen (l) | 230 | 410 | 1140 |
| Gewicht (kg) | 35 | 44 | 136 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1250 | 1250 | 2500 |
| blau Art.-Nr. | WP-PE 4/2 4520-14-0000-0 | WP-PE 4/4 4520-16-0000-0 | WP-PE 8/11 4520-18-0000-0 |

PE-Auffangwannen für 1000-l-IBC

- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 1000-l-IBC
- Konstruktion aus robustem Polyethylen - säurebeständig
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Ausführung in blau

Ausführungen:

WP-PE 1/11 und WP-PE 2/11 mit PE-Palette

WP 1/11 und WP 2/11 ohne PE-Palette, integrierte Aufkantungen



WP-PE 1/11



WP-PE 2/11



WP 1/11



WP 2/11

Technische Daten

| max. IBC | 1 | 2 | 1 | 2 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PE-Palette | mit | mit | ohne | ohne |
| Maße (LxBxH) mm | 1760x1350x710 | 2560x1350x510 | 1590x1455x715 | 2340x1360x510 |
| Auffangvolumen (l) | 1100 | 1140 | 1125 | 1150 |
| Gewicht (kg) | 107 | 136 | 80 | 85 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 | 2500 | 1500 | 2800 |
| blau Art.-Nr. | WP-PE 1/11 4520-20-0000-0 | WP-PE 2/11 4520-22-0000-0 | WP 1/11 4520-24-0000-0 | WP 2/11 4520-25-0000-0 |

PE-Bodenschutzwannen für Kleingebinde und 200-l-Fässer

- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200-l-Fässern
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- mit PE-Palette
- Ausführung in blau

Zubehör:

- Rampe Typ BWR (Art.-Nr. 4520-32-0000-0)
- Wannerverbinder Typ BWV 2 (Art.-Nr. 4520-34-0000-11)
- Wannerverbinder Typ BWV 4 (Art.-Nr. 4520-36-0000-11)



BWP-PE 300+BWR



BWPS-PE 300



| Technische Daten | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| max. Anzahl 200-l-Fässer | - | 4 | 4 | - | - | - |
| Maße (LxBxH) mm | 1260x860x150 | 1660x1260x150 | 2610x895x150 | 650x800x160 | | |
| Auffangvolumen (l) | 150 | 300 | 300 | - | | |
| Gewicht (kg) | 20 | 40 | 48 | 9 | | |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | | |
| blau Art.-Nr. | BWP-PE 150 4520-26-0000-0 | BWP-PE 300 4520-28-0000-0 | BWPS-PE 300 4520-30-0000-0 | BWR 4520-32-0000-0 | BWV 2 4520-34-0000-11 | BWV 4 4520-36-0000-11 |

* Preise nur in Verbindung mit dem Hauptprodukt gültig.

Fahrbare PE-Auffangwanne für ein 200-l-Fass

- Lagerung und Transport eines 200-l-Fasses
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Spritzschutz bei Entnahme von Flüssigkeiten
- Sicherung durch Haltegurte
- 1 Lenkrolle mit Feststeller und 2 Bockrollen
- einfache Handhabung, 1-Mann-Bedienung
- Ausführung in blau



WPT 230



| Technische Daten | |
|--------------------|---|
| max. 200-l-Fass | 1 |
| Maße (LxBxH) mm | 1600x740x640 |
| Auffangvolumen (l) | 230 |
| Gewicht (kg) | 44 |
| Tragfähigkeit (kg) | 300 |
| blau Art.-Nr. | WPT 230 4520-35-0000-0 |