


Laborkarte



RE319-LF



- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinnt (HAL-leadfree)
- 37 x 55 Lötinseln 2,2 mm Ø
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 64-polig DIN 41612 Raster 2,54 mm Bauform C
- Größe 100 x 160 mm