

## Rollcart Leiterwagen

Traglast 300 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 990 x 590  
mm, Etage(n) aus Holz, mit  
stirnseitiger Leiter, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 400764



## Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 300 kg

Leiterwagen

- Traglast 300 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 990 x 590 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- mit stirnseitiger Leiter
- Aufbau 4 Trittstufen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 1900 x 990 x 590 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager



- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                      |                          |                    |                             |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Transportgerät       | Transportwagen           | Rad Ausstattung    | Lenkrollen mit Feststellern |
| Wagentyp             | Leiterwagen              | Material           | Stahl                       |
| Traglast             | 300 kg                   | elektrisch leitend | nein                        |
| Ladeflächenlänge     | 990 mm                   | Euronorm           | nein                        |
| Ladeflächenbreite    | 590 mm                   | Etagenausrichtung  | gerade                      |
| Höhe                 | 1900 mm                  | Aufbauten          | 4 Trittstufen               |
| Etagen Anzahl        | 4 Stück                  | Wagen Ausstattung  | stirnseitige Leiter         |
| Etagentyp            | Holzplatte               | klappbar           | nein                        |
| Material Etage(n)    | Holz                     | Radanordnung       | rechteckig                  |
| Etage(n) Ausstattung | Stahlrahmen              | Durchmesser Rad    | 160 mm                      |
| Traglast Etage       | 80 kg                    | Radlager           | Rillenkugellager            |
| Länge                | 990 mm                   | Oberfläche         | pulverbeschichtet           |
| Breite               | 590 mm                   | Farbe              | enzianblau // RAL5010       |
| Tritthöhe            | 935 mm                   | Garantie           | 5 Jahre                     |
| Bereifung            | TPE                      | Gewicht            | 83 kg                       |
| Rollen Anzahl / Art  | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |                    |                             |