

## META

### Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1252 x 304 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 75 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 527672



Das Lagersystem



## META Akten-Schraubregal

### Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1252 x 304 mm
- Feldlast 800 kg / Fachlast 75 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm






- 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

## Technische Details





Möbeltyp	Regal	Material	Stahl
Regaltyp	Aktenregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1250 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	300 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2500 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1252 mm	Feldlast	800 kg
Tiefe	304 mm	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Ordnerhöhen	8 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	75 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen	Anschlagkante	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen

Ausstattung			
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Nutzungshinweis Regalsicherung	Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen <b>immer</b> gesichert werden
Nutzung	einseitig	Gewicht	41,526 kg

## Zubehör

150072		Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150074		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527668		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 752 x 304 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527670		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1002 x 304 mm, Feldlast 800 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 8 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
726119		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittpläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg