

Digimatic Holtest teljes készlet

Sorozat 468

A 3-ponton mérő belső mikrométer a következő előnyöket nyújtja:

- Teljes készlet.
- Titán-bevonatolt mérőcsap a tartósság és ütésállóság érdekében.
- Kiváló IP65 védelem, amely lehetővé teszi a közvetlen gyártásban való felhasználását.
- Nagyméretű 7,5mm-es LCD kijelzője könnyű leolvasást biztosít.
- Beállítógyűrűvel de hosszabbítók nélkül.



Kopásálló titán-bevonatolt mérőfelület

468-983

Metrikus

Mérőfelület titán bevonattal. Keményfém kúp és kontakt.

No.	Tartomány [mm]	Egyéni méréstartomány mm	Mérőeszközök	Beállítógyűrűvel	Tömeg [g]
468-981	6 - 12	6-8, 8-10, 10-12 mm	468-161 / 468-162 / 468-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	1160
468-982	12 - 25	12-16, 16-20, 20-25 mm	468-164 / 468-165 / 468-166	ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)	1290
468-983	25 - 50	25-30, 30-40, 40-50 mm	468-167 / 468-168 / 468-169	ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290)	1480
468-984	50 - 75	50-63, 62-75 mm	468-170 / 468-171	ø62 mm (177-314)	1270
468-985	75 - 100	75-88, 87-100 mm	468-172 / 468-173	ø87 mm (177-318)	1990



Holtest opcionális kiegészítők
Állvány 156-101-10
Nyomtató DP1-VA 264-505D
Tartó 04AZB157
Kábel 05CZA662

Funkciók	Sorozat 468
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

Specifikáció

Pontosság	6-20 mm : ±2 μm 20-100 mm : ±3 μm (kivéve kvantilis hiba) - A megadott pontos a megfelelő mérőfelület kontaktus esetén érvényes
Felbontás	0,001 mm
Mérőcsapok	Titán bevonatolt keményfém (6-12 mm) Titán bevonatolt edzett acél (12-100 mm) Kúp: keményfém
Elem élettartam	kb. 1,2 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1db elemmel, beállító gyűrűvel, gyári bizonyítvánnyal szállítjuk. (csak a műszerhez - a beállítógyűrűkhöz nem tartozik gyári bizonyítvány).

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez
04AZB157	Külső mikrométer tartó, 468-as sorozathoz
156-101-10	Mikrométer állvány, Mikrométer állvány, mikrométer 0-100mm-hez
952322	Hosszabbító 100mm: 6-12mm, 6-12mm
952621	Hosszabbító 150mm: 12-20mm, 150/368,468,568
952622	Hosszabbító 150mm: 20-50mm, 150/368-,468-,568
952623	Hosszabbító 150mm: 50-300mm, 150/368,468.568

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



04AZB157



Hosszabbító