

Artikelnummer: 126138

Kurzbeschreibung: Elektronische lift WP 200, draagvermogen 200 kg, rvs

Langbeschrijving: Elektronische lift WP200, hefsnelheid 270 mm/sec., draagvermogen max. 200 kg: Met de WP200 en zijn draagvermogen van 200 kg is het eenvoudig om zware lasten te verplaatsen. De volautomatische elektronische lift WP200 werkt snel en nauwkeurig met een hefsnelheid van 270 mm per seconde en is door zijn lage geluidsontwikkeling een populaire hulp voor werknemers. De last wordt gelijkmatig verdeeld over alle vier de wielen en het zwaartepunt van de last ligt 4000 mm voor de hefzuil. De elektronische lift WP200 is standaard uitgerust met overbelastingsbeveiliging en een veiligheidskoppeling. De goede mobiliteit en wendbaarheid worden ook zeer gewaardeerd, wat vooral in krappe ruimtes opvalt. De hefzuil is gemaakt van aluminium. In het stabiele ontwerp zijn het onderstel en de handgreep van gelakt staal. De krachtige 24 V DC-motor van de elektronische lift WP200 zorgt voor een krachtige aandrijving via een versterkte tandriem. Een lader: 2A V/24 V is in de levering inbegrepen. ESD-uitvoeringen zijn ook op aanvraag verkrijgbaar. De WP200 beschikt over een breed scala aan accessoires en lastdragers die op aanvraag beschikbaar zijn. Bovendien zijn er speciale elektronische liften in rvs voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en hygiëne industrie. Ook hier is op aanvraag een compleet assortiment accessoires verkrijgbaar. De elektronische lift WP200 is verkrijgbaar in zes verschillende uitvoeringen. WP200 Minimale/maximale hoogte: 84/1682 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1976 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 WP200 EM Draagvermogen: 200 kg Minimale/maximale hoogte: 84/2084 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 2376 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 WP200 EM rvs Minimale/maximale hoogte: 80/2080 mm Buitenafmetingen: l 899 x b 540 x h 2410 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 470/550 WP200 S Draagvermogen: 200 kg Minimale/maximale hoogte: 84/1284 mm Buitenafmetingen: l 848 x b 534 x h 1567 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 430/480 WP200 rvs Minimale/maximale hoogte: 80/1650 mm Buitenafmetingen: l 899 x b 550 x h 1980 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 470/550 WP200 S rvs Minimale/maximale hoogte: 80/1280 mm Buitenafmetingen: l 899 x b 550 x h 1610 mm Uitvoering platform: Rvs Uitvoering onderstel Parallel Breedte onderstel binnen/buiten: 470/550

