



07503011

Profilgehäuse NoVoTronic

190 x 90 x 220 mm

Profilgehäuse NoVoTronic 190 x 90 x 220 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	190 mm
Breite	90 mm
Tiefe	220 mm
Gehäusematerial	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-ALMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz, Funktionseinschubstreifen RAL 3003, rubinrot
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit 1 Stück

Zolltarifnummer -

Gewicht 1.8 kg

GTIN 4250157902207

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC001031

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

≡ ≡

07509005

Wandhalter P160

≡ ≡

07509111

Wandprofil 130/160 - 130

≡ ≡

07509112

Wandprofil 130/160 - 160

≡ ≡

07509113

Wandprofil 130/160 - 200

≡ ≡

07509114

Wandprofil 130/160 - 300

≡ ≡

83900003

Batterieeinschubfach 9V Block

≡ ≡

83900006

Batterieeinschubfach 4 x AA Zellen