



## STASAP 200 grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Aufbaustecker


### Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	15.07.2008

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Aufbaustecker mit Druckgussplatte und Kodierrippe, zusätzliche Abdichtung für IP 54 erforderlich
Typ	STASAP 200 grau/grey
Bestell-Nr.	932 046-106
Kontaktart	Stift
Polzahl	2 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz

### Zeichnung



### Technische Daten

Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm
Anschlußart	schrauben

Gehäusebefestigung	Schrauben
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
<b>Zulassungen</b>	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 2, Bestell-Nr. 732 044-000