

KERN CIB3K-4

Robuste Zählwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie, Checkweighing-Display, Zählauflösung 30.000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	600 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Tarierbereich:	3 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	100 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	1 g
Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	30000

Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	15 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	90 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	160 h
Akkuladezeit:	14 h
Eingangsspannung:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 385 x 146 mm
Bruttogewicht:	4,119 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,517 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 330 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	315 x 215 mm

KERN CIB3K-4



Robuste Zählwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie, Checkweighing-Display, Zählauflösung 30.000 Punkte

Piktogramme

STANDARD



OPTION

