

Akku-Heckenschere

DUH506RF

18V • 50 cm • 20 mm

Akku-Heckenschere mit kraftvollem bürstenlosen 18 V-Antrieb

Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20,0 mm Durchmesser. Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken. Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-Ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
max. Schnittleistung	20 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	88 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	897 x 207 x 185 mm
Messerabstand	30 mm
Schnittlänge	500 mm

EAN 0088381772280

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413L91-8

Aufbewahrungsbehälter



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B

Akku BL1830B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

1910H8-2

Scherblatt



199450-5

Getriebe-Fett



Service

Explosionszeichnung

