


Hymer Schiebeleiter SC 40

2 x 16 profilierte Sprossen, Holmlänge
4,59 - 8,22 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 147648



HYMER



Hymer Schiebeleiter SC 40

Schiebeleiter

- 2 x 16 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,48 m
- Holmlänge 4,59 - 8,22 m
- Breite 335 mm
- zweiteilig
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 21,7 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Unterbau	Quertraverse
Leitertyp	Schiebeleiter	belastbar bis	150 kg
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	4,59-8,22 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	8,48 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 16	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	335-425 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	21,7 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium