

Rollcart Leiterwagen

Traglast 300 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 990 x 590
mm, Etage(n) aus Holz, mit
stirnseitiger Leiter, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 400764



Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 300 kg

Leiterwagen

- Traglast 300 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 990 x 590 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- mit stirnseitiger Leiter
- Aufbau 4 Trittstufen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 1900 x 990 x 590 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager



- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Leiterwagen	Material	Stahl
Traglast	300 kg	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	990 mm	Euronorm	nein
Ladeflächenbreite	590 mm	Etagenausrichtung	gerade
Höhe	1900 mm	Aufbauten	4 Trittstufen
Etagen Anzahl	4 Stück	Wagen Ausstattung	stirnseitige Leiter
Etagentyp	Holzplatte	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Rad-Ø	160 mm
Traglast Etage	80 kg	Radlager	Rillenkugellager
Länge	990 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	590 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Tritthöhe	935 mm	Garantie	5 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	83 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		