




LED GY6.35 24V-42V 4.3W (47W) 580lm 827 Clear

Artikelnummer: 145624

BAI LED GY6.35 24V-28V-42V AC/DC 4.3W (47W) 580lm 2700K 300° Helder LED-lamp

De Led compact serie bestaat uit lampen die vanwege het compacte ontwerp ideaal zijn als vervangers van halogeen lampen. Deze GY6.35 uitvoering is inzetbaar in zowel standaard 12Vac laagvolt systemen als in systemen met gelijkspanning (DC). Zeer breed spanningsbreik. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

| | |
|----------------|-------------|
| ETIM Groep | Lampen |
| ETIM klasse | LED-lamp |
| Productnaam | 145624 |
| Merk | Bailey |
| Product Series | LED Capsule |
| Product Type | GY6.35 |

Classificatie Attributen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Gemiddelde nom. levensduur [h] | 15000 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh] | 5 |
| Min. aantal schakelcycli | 30000 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Lampaanduiding | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte [mm] | 47 |
| Diameter [mm] | 18.2 |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Stralingshoek [°] | 300 - 300 |
| Kleur behuizing | Kleurloos |
| Kleurtemperatuur [K] | 2700 - 2700 |
| Kleur | Wit |
| Voet | Overig |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Uitvoering glas/afdekking | Helder |
| Filament lamp | Nee |
| Lampvorm | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Specifieke lichtstroom lamp [lm/W] | 134 |
| Lichtstroom [lm] | 580 - 580 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Lampvermogen [W] | 4.3 - 4.3 |
| Vermogensfactor | 0.6 |
| Nom. stroom [mA] | 288 - 288 |
| Nom. spanning [V] | 24 - 42 |