

**A** LED - Fassungen aus Neopren / LED Socket of Neoprene

für 3 und 5 mm LEDs aus Weich-Neopren, schmiegsam, robust, 1-teilig, schnell von zwei Seiten zu montieren. Diese Fassungen können mit allen auf dem Markt befindlichen LEDs bestückt werden, unabhängig von den Toleranzen. Einbaudurchmesser: 8 mm, Temperaturbereich -40 bis +150°C. Lieferung im Beutel à 100 Stück.

*For 3 mm and 5 mm LEDs, robustness, good two-way gripping and above all quick placing. These products are designed to be mounted with every world-wide trademark LEDs, in spite of the dissimilar dimensions. Panel holes: 8 mm dia, temperature -40 to +150°C. Delivery in bag with 100 pcs.*

No. 3 SC 3 mm Beutel mit 100 Stück / bag with 100 pcs.

No. 5 SC 5 mm Beutel mit 100 Stück / bag with 100 pcs.

**B** LED - Gehäuse (ohne LED) / LED-Holders (without LED)

mit Innen- und Außenreflektor in vernickelter Ausführung für 3 und 5 mm Leuchtdioden. Die Leuchtdioden können jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Einbaudurchmesser: 3 mm LEDs 6,1 mm, 5 mm LEDs 8,1 mm.

*For 3 and 5 mm removable protected diodes, metal nickel-plated, two styles are available, salient or neglected reflector, panel hole 6.1 and 8.1 mm for 3 and 5 mm LEDs.*

No. 3 VA 3 mm vernickelt Außenreflektor / salient reflector

No. 3 VB 3 mm vernickelt Innenreflektor / neglected reflector

No. 5 VA 5 mm vernickelt Außenreflektor / salient reflector

No. 5 VB 5 mm vernickelt Innenreflektor / neglected reflector

**C** Schwachstromfassungen E 5,5 + E 10

*Miniature Lampholders - LES 5,5 mm + MES 10 mm*

No. 771 (A) E 5,5 mit Lötösen / LES with solder tags

No. 772 (B) f. gedruckte Schaltungen / LES for PCBs

No. 774 (C) Brückenfassung / LES bridge

No. 777 Stegfassung 2 Lötösen / LES with isol. body

No. 778 (D) mit Litze 40 cm / LES with wire 40 cm

No. 779 (E) Reflektor vernickelt / reflector nickel-plated

No. 781 (A) E 10 mit Lötösen / MES with solder tags

No. 782 (B) f. gedruckte Schaltungen / MES for PCBs

No. 784 (C) Brückenfassung / MES bridge

No. 786 Aufbaufassung / MES with isol. body

No. 787 Tellerfassung / MES plate socket

No. 788 (D) mit Litze 40 cm / MES with wire 40 cm

No. 789 (E) Reflektor vernickelt / reflector nickel-plated

No. 787-14 Tellerfassung für E 14 / E 14 plate socket

**D** No. 770 LED mit Fassung E5,5 / LED bulb with socket E5,5 for 12 - 19 V.

„Glühbirne raus – LED rein – fertig !!!“ LED-Glühlampchen mit Kleinstfassung E5,5 für 12 – 19 Volt. Gleichrichter und Vorwiderstand sind im Sockel integriert. LED with version E5,5 – „Bulb out – LED purely – finished !!!“ Electric rectifiers and pre-resistor are integrated in the base.

