


# 5: EMV / HF Dichtungen

## 5.1.3 HF Dichtungen (A)



### 5.1.3.1 HF Dichtungen (A)

- D-Form
- Schaumkern aus Polyurethan
- Elektrisch leitendes Gewebe (Ni+Cu beschichtet)
- Selbstklebend




Breite		Dicke		Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		
6.35	0.25	3.56	0.14	142.5	5.6	1 Stk.	7820-90
				245.0	9.65	1 Stk.	7820-91
				88.0	3.46	1 Stk.	7820-92

## 5.1.4 EMV Dichtungen (B) rostfreier Stahl




### 5.1.4 EMV Dichtungen (A und B)

- Rostfreier Stahl



Für Grösse	Länge		Artikel-Nr.
	mm	Zoll	
2 HE	57.15	2.25	81-062-02
3 HE	101.6	4.00	81-062-03
4 HE	146.05	5.75	81-062-04
6 HE	234.95	9.25	81-062-06
7 HE	279.4	11.00	81-062-07
8 HE	323.85	12.75	81-062-08
9 HE	368.3	14.50	81-062-09

## 5.1.5 EMV Dichtungen (B) Schaumkern



### 5.1.5 EMV Dichtungen (B)

- Schaumkern aus Polyurethan
- Elektrisch leitendes Gewebe (Ni+Cu beschichtet)
- Selbstklebend

Beschreibung	Artikel-Nr.
EMV Dichtung rechteckig, 2.0 x 7 mm, L = 300 mm	7820-95
EMV Dichtung dreischenklig, 2.3 x 10 mm, L = 300 mm	7821-300
EMV Dichtung dreischenklig, 2.3 x 10 mm, L = 2000 mm	7821-2000