

MNX ABS 200/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 200/100 HG
Artikelnummer: 6081327
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074023001
E-Nummer:
 Finland: 3420573
 Dänemark: 8212023330
 Italien: 7361125
 Schweden: 2535772
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		255	180	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		10.0	7.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
Materials:						
Material:		ABS				
Unterteilfarbe:		RAL 7035				
Deckelfarbe:		RAL 7035				
		Polyamid				
Deckelschraubenmaterial:		Polyamid				
Deckelschraubenfarbe:		Grau				
Dichtungsmaterial:		TPE				
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C				
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F				
Zubehör:						
MIV 200		Montageplatte				
MIN 15		Tragschiene TS 15				
MIN 20		Tragschiene TS 15				
MIV 15		Tragschiene TS 35				
MIV 20		Tragschiene TS 35				
FP A 200/180		Frontplatte				
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)				
FP 22046		Wandbefestigungslaschen				

Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:
 Fimko
 Europe EN 62208: 2003
 Gost R

