

LADEGERÄT - POWERLINE 4 PRO

CHARGER - POWERLINE 4 PRO

NEW MIT BELEUCHTETEM DISPLAY
WITH ILLUMINATED DISPLAY

Ansmann Powerline 4 Pro
Oberklasse

Heimwerker Praxis 4/2013
Preis/Leistung: sehr gut

1,1

- Einstellbare Ladeströme pro Ladeschacht
- Adjustable charging currents per charging slot

- Multifunktionale, übersichtliche LCD Anzeige
- Beleuchtetes Display für optimale Lesbarkeit
- Multi-functional, clear LCD indication
- Illuminated display to improve readability



POWERLINE 4 PRO Art.-Nr. | Part No. 1001-0005

- Ladegerät für 1-4 Micro AAA oder Mignon AA (NiCd/NiMH)
- Inkl. 1 USB-Ladebuchse
- Kapazitätsmessung in mAh
- Mehrfacher Überladeschutz und Impuls-Erhaltungsladung
- Weltweit (100V-240V) und im KFZ (12V) einsetzbar
- Alkaline- und Akkundefekterkennung
- Charger for 1-4 Micro AAA or Mignon AA (NiCd/NiMH)
- Also includes a USB charging socket
- Capacity measurement shown in mAh
- Multiple over-charging protection and trickle charge
- For worldwide use (100-240V) or for use in-car (12V)
- Alkaline and faulty cell detection

- Individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht
- Individual selectable charging programs for each charging slot

<p>Laden Charge</p>	<p>Entladen Discharge</p>	<p>Testen (Kapazität) Test (capacity)</p> <p>Lcd mAh</p>	<p>Automatische Abschaltung Automatic shutdown</p>	
<p>Pflegen Refresh</p>	<p>Schnellladung Fast charge</p>	<p>Einzelüberwachung Individually controlled</p>	<p>Schutz vor Überhitzung Overheat protection</p>	<p>Inkl. USB-Lader Inclusive USB charger</p>



Ladegerät für 1-4 Micro AAA oder Mignon AA inkl. 1 USB-Ladeausgang

- > USB-Ladeausgang (5V 1000mA)
- > Für NiMH/NiCd Akkus geeignet
- > Einstellbare Ladeströme pro Ladeschacht:
 - 400mA, 600mA, 800mA bei Ladung von 1-4 Akkus
 - 400mA, 600mA, 800mA, 1500mA, 1800mA bei Ladung von 1-2 Akkus
- > Individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht:
 - CHARGE (Laden) • DISCHARGE (Entladen, Laden)
 - REFRESH (Mehrmaliges Entladen und Laden zur Auffrischung alter Akkus)
 - TEST (Laden, Entladen zur Kapazitätsermittlung, Laden)
- > Einfache Erkennung der jeweils ausgewählten Ladeprogramme über LCD-Anzeige
- > Microcontrollergesteuerte Aufladung und Überwachung des Ladestandes jedes einzelnen Akkus
- > Individuelle Abfrage folgender Parameter:
 - Spannung (V) • Kapazität (mAh/Ah) • Zeit (hh:mm) • Strom (mA)
- > Mehrfacher Überladeschutz pro Akku und automatische Beendigung des Ladevorgangs
- > Impulserhaltungsladung & Verpolschutz

Charger for 1-4 Micro AAA or Mignon AA cells; includes 1 USB output

- > USB output (5V 1000mA)
- > Suitable for NiMH/NiCd rechargeable batteries
- > Adjustable charging currents per charging slot:
 - 400mA, 600mA, 800mA for 1-4 rechargeable batteries
 - 400mA, 600mA, 800mA, 1500mA, 1800mA for 1-2 rechargeable batteries
- > Individual selectable charging programs for each charging slot:
 - CHARGE • DISCHARGE (discharging, charging) • REFRESH (Cycle of charging and discharging to refresh old batteries)
 - TEST (Fully charges battery → discharge battery and measures capacity → recharges battery)
- > The selected charging program can be easily read on the LCD display
- > Microprocessor controlled charging and supervision of each cell
- > Individual monitoring of the following parameters:
 - VOLTAGE (V) • CAPACITY (mAh/Ah)
 - TIME (hh:mm) • CURRENT (mA)
- > Multiple over charging protection per cell and auto cut-off function
- > Trickle charging & reverse polarity protection



INFOS:

Produktname | Product name:
POWERLINE 4 PRO

Art.-Nr. | Part No.:
1001-0005

EAN-Code:
4013674014705

VE | PU:
4 (224x191x277mm)

Exportkarton | Export carton
8 (402x244x307mm)

Lieferbar | Available:
ab Lager

Zolltarifnummer | Customs tariff number:
85044055

UVP | MRSP:
49,99 €

Materialgruppe | Material group:
01



Notizen | Notes:



3 Jahre Garantie
Years Warranty