

**PREBENA**®

Druckluftnagler • Nägel • Heftklammern • Pins • Stauchkopfnägel • Schrauben



**Schreiner, Innenausbau  
und Trockenbau**



## Druckluftnagler 2P-ES40SDS

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,3 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei, Unterladermagazin,  
Abluft verstellbar, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:


Polstern, Dekorieren, Paneelen, Profiltretter, Folien,  
Möbelrückwände, Draht- und Holzzäune und vieles mehr

*Auch als Druckluft-Kartuschennagler lieferbar.*



EAN-Code: 4016429 00011 4

### Heftklammern Type ES



von 15 - 40 mm

Drahtmaß:  
0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite  
6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000



## 6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer ES-BOX

2.000 x ES26CNKHA  
2.000 x ES32CNKHA  
2.000 x ES40CNKHA

EAN-Code: 4016429 04638 9





## Druckluftnagler 2P-H30SD

Heftklammern Type H von 12 - 30 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer,  
Unterladermagazin, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Möbelrückwände,  
Kleimöbelbau,  
Holzschindeln, Verpackungen,  
Polstern, Dekorieren,  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00007 7



## Druckluftnagler 3M-H40

Heftklammern Type H von 15 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2,0 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung

Einzel- und Kontaktauslösung,  
Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Kisten, Verpackungen, Gipskarton,  
Rahmen, Gestelle, Verschlüge,  
Paletten, Holzbau, Möbelindustrie,  
Holzschindeln und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00013 8

### Heftklammern Type H

Geprüft nach  
DIN 18182



12  
15  
21  
25  
30  
35  
40

von 12 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

Rückenbreite  
8,7 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00405 1	<b>H12CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	75.000	10 x 7.500
4016429 00406 8	<b>H15CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00408 2	<b>H21CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	25.000	10 x 2.500
4016429 00409 9	<b>H25CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	25.000	10 x 2.500
4016429 00278 1	<b>H30CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	25.000	10 x 2.500
4016429 00279 8	<b>H35CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	25.000	10 x 2.500
4016429 00280 4	<b>H40CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	25.000	10 x 2.500
4016429 00656 7	<b>H25CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00657 4	<b>H30CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00658 1	<b>H35CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500
4016429 00659 8	<b>H40CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	25.000	10 x 2.500

Entsprechen den Anforderungen der DIN 18182 Teil 3.



## Druckluftnagler 3M-E50PR

Heftklammern Type E von 15 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,2 l / Nagelung

Auslösesicherung, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar, außergewöhnlich schlagstark selbst in Hartholz, Einzel- und Kontaktauslösung, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Paneele, Profildreher, Glattkantdreher, Möberrückwände, Unterkonstruktionen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00012 1

### Heftklammern Type E



von 15 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

Rückenbreite  
5,5 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00341 2	<b>E15</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000
4016429 00343 6	<b>E20</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	5 x 8.000
4016429 00283 5	<b>E25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00272 9	<b>E30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00346 7	<b>E32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00273 6	<b>E35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	5 x 4.000
4016429 00274 3	<b>E40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	5 x 4.000
4016429 00350 4	<b>E45</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	10 x 3.000
4016429 00615 4	<b>E50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00654 3	<b>E20</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	5 x 8.000
4016429 00655 0	<b>E25</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00275 0	<b>E30</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00276 7	<b>E35</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	5 x 4.000
4016429 00277 4	<b>E40</b> CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	5 x 4.000

weitere Ausführungen auf Anfrage





## Druckluftnagler 5X-Z50

Heftklammern Type Z von 25 - 50 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 2,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,4 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei, Abluft verstellbar, Tiefeneinstellung, klappbares Werkzeug zum Beseitigen von Störungen, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Bitumenschindeln, Fenster- und Türenbau, Kartonpaletten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00018 3

### Heftklammern Type Z

Geprüft nach  
**DIN 1052:2004-08**

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung  
**Z-9.1-495**



von 25 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,40 x 1,65 mm

Rückenbreite  
11,2 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00594 2	<b>Z25</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	17.500	17.500
4016429 00596 6	<b>Z30</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300	14.300
4016429 00597 3	<b>Z32</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	14.300	14.300
4016429 00598 0	<b>Z35</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	12.700	12.700
4016429 00599 7	<b>Z38</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00600 0	<b>Z40</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00601 7	<b>Z44</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 00602 4	<b>Z50</b> CNKHA	verzinkt, geharzt	9.500	9.500
4016429 01863 8	<b>Z25</b> CDNKHA	verzinkt, geharzt	17.500	17.500
4016429 00677 2	<b>Z25</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	17.500	17.500
4016429 00678 9	<b>Z32</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	14.300	14.300
4016429 00679 6	<b>Z38</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	11.100	11.100
4016429 00680 2	<b>Z50</b> CRFHA	Werkstoffnr.1.4301	9.500	9.500
<b>Z32<sup>CRFHA</sup> bis Z67<sup>CRFHA</sup> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				
4016429 00673 4	<b>Z40</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	11.100	11.100
4016429 00674 1	<b>Z50</b> CSVHA	stark verzinkt, geharzt	9.500	9.500
<b>Z32<sup>CSVHA</sup> bis Z67<sup>CSVHA</sup> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495</b>				

Die Heftklammer der Type Z in C und CD-Schnitt und in den Ausführungen CRFHA und CSVHA nach DIN 1052:2004-08 wird von der Firma Xella Trockenbausysteme für die Befestigung von Fermacellplatten und Gipsfaser-Platten empfohlen.



## Druckluftnagler 1M-AL20

Pins (Stifte ohne Kopf) Type AL von 12 - 20 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 0,8 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 6 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,25 l / Nagelung

Geräuschdämpfer, Rückschlagfrei,  
Abluft verstellbar, Unterladermagazin

### Anwendungsgebiete:

Fast unsichtbare Nagelung mit  
Pins (Stifte ohne Kopf) von  
Zierprofilen, Ornamenten,  
Glasleisten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00020 6

### Pins Type AL

12	von 12 - 20 mm
15	
17	
20	
Drahtmaß: Ø 0,64 mm	

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00199 9	<b>AL12CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00200 2	<b>AL15CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00201 9	<b>AL17CLS</b>	verbronzter Stahl	440.000	22 x 20.000
4016429 00202 6	<b>AL20CLS</b>	verbronzter Stahl	220.000	22 x 10.000



## Druckluftnagler 2M-GA32SDS

Pins (Stifte ohne Kopf) Type GA von 16 - 30 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,7 kg  
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,55 l / Nagelung

Auslösesicherung, Geräuschdämpfer,  
Unterladermagazin, Rückschlagfrei

### Anwendungsgebiete:

Zierprofile, Ornamente, Glasleisten  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00026 8

### Pins Type GA

16	von 16 - 30 mm
19	
25	
30	
Drahtmaß: 1,0 x 1,25 mm	

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00620 8	<b>GA16CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00621 5	<b>GA19CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00622 2	<b>GA25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00623 9	<b>GA30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000





## Stauchkopfnagler 2P-J50SDS

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1,25 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Seitenladermagazin, Geräuschdämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer

**Anwendungsgebiete:**

Polstern, Dekorieren, Sockelleisten,  
Zierleisten, Glasleisten,  
Hohlkehlleisten und vieles mehr

*Auch als Druckluft-Kartuschennagler  
lieferbar.*



EAN-Code: 4016429 00027 5



## Glasleistennagler 2P-J50SVN

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

**Technische Daten:**

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
Geräuschdämpfer, Abluft verstellbar,  
im Kunststoff-Transportkoffer

**Anwendungsgebiete:**


Für unsichtbare Glasleistenbefestigung.  
Geeignet für Silikon- und  
Trockenverglasung.  
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug  
können die Brads direkt in dem  
Versiegelungsfals verarbeitet werden.

*Auch als Druckluft-Kartuschennagler  
lieferbar.*



EAN-Code: 4016429 04184 1

### Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	<b>J16CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	<b>J19CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	<b>J45CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	<b>J50CNKHA</b>	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	<b>J16CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	<b>J19CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	<b>J50CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000

## Combinagler 2P-J/ES40COMBI

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm und  
Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 19 - 40 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: ca. 0,75 l / Nagelung

Auslösesicherung, Combimagazin, Rückschlagfrei, Geräuschkämpfer,  
im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Polstern, Dekorieren, Profilibretter, Paneelen, Folien, Möbelerückwände,  
Kleinstmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 00008 4

### Heftklammern Type ES



von 15 - 40 mm

Drahtmaß:  
0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite  
6 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	<b>ES15CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	<b>ES18CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	<b>ES23CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	<b>ES26CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	<b>ES30CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	<b>ES32CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	<b>ES35CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	<b>ES40CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	<b>ES26CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	<b>ES30CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	<b>ES40CRFHA</b>	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000

### Stauchkopfnägel Type J



von 19 - 40 mm

Drahtmaß:  
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00137 1	<b>J19CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	<b>J25CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	<b>J30CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	<b>J32CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	<b>J35CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	<b>J40CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 01396 1	<b>J19CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	<b>J25CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	<b>J32CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	<b>J40CRF</b>	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000





## Combinagler 5C-ZT67COMBI

Heftklammern Type Z 35 - 67 mm, Type L 35 - 67 mm,  
Type ZK 35 - 67 mm, T-Nägeln Type T 32 - 65 mm und  
Pins Type SD 45 - 62 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 3,1 kg  
Arbeitsdruck: ca. 5-8 bar  
Luftverbrauch: ca. 1,6 l/Nagelung


Einzel- und Kontaktauslösung,  
Tiefeneinstellung, Abdruckfrei,  
Auslösesicherung, Rückschlagfrei,  
klappbares Werkzeug zum  
Beseitigen von Störungen,  
im Metall-Transportkoffer

Anwendungsbereiche:  
Gipskarton, Fermacell, Spanplatten,  
OSB-Platten, Kisten, Paletten,  
Fenster- und Türenbau,  
Unterkonstruktionen  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04282 4

### Heftklammern Type Z



35  
38  
40  
44  
50  
55  
64  
67



von 35 - 67 mm

Drahtmaß:  
1,40 x 1,65 mm

Rückenbreite  
11,2 mm

In C und CD-Schnitt und den Ausführungen CSVHA  
und CRFHA für die Befestigung von Gipsfaser- und  
Fermacellplatten empfohlen.



### T-Nägeln Type T



32  
34  
36  
38  
40  
42  
44  
46  
48  
50  
52  
54  
56  
58  
60  
62  
64  
65

von 32 - 65 mm

Drahtmaß:  
Ø 2,2 mm

### Pins Type SD



45  
50  
55  
60  
62

von 45 - 62 mm

Drahtmaß:  
Ø 2,5 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00598 0	<b>Z35CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	12.700	12.700
4016429 00599 7	<b>Z38CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	11.100	11.100
4016429 00600 0	<b>Z40CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	11.100	11.100
4016429 00601 7	<b>Z44CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	9.500	9.500
4016429 00602 4	<b>Z50CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	9.500	9.500
4016429 00603 1	<b>Z55CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	7.500	7.500
4016429 00605 5	<b>Z64CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	6.000	6.000
4016429 00606 2	<b>Z67CNKHA</b>	verzinkt, gehärtet	6.000	6.000

4016429 00679 6	<b>Z38CRFHA</b>	Werkstoffnr.1.4301	11.100	11.100
4016429 00680 2	<b>Z50CRFHA</b>	Werkstoffnr.1.4301	9.500	9.500
4016429 00681 9	<b>Z67CRFHA</b>	Werkstoffnr.1.4301	6.000	6.000

**Z32CRFHA bis Z67CRFHA Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495**

4016429 00673 4	<b>Z40CSVHA</b>	stark verzinkt, gehärtet	11.100	11.100
4016429 00674 1	<b>Z50CSVHA</b>	stark verzinkt, gehärtet	9.500	9.500
4016429 00675 8	<b>Z60CSVHA</b>	stark verzinkt, gehärtet	7.500	7.500
4016429 00676 5	<b>Z67CSVHA</b>	stark verzinkt, gehärtet	6.000	6.000

**Z32CSVHA bis Z67CSVHA Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-495**

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00797 7	<b>T22/38NK</b>	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00798 4	<b>T22/44NK</b>	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00799 1	<b>T22/50NK</b>	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00801 1	<b>T22/62NK</b>	verzinkt	10.000	10.000
4016429 00802 8	<b>T22/65NK</b>	verzinkt	10.000	10.000

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00725 0	<b>SD45CAL</b>	Aluminium	10.000	4 x 2.500
4016429 00726 7	<b>SD50CAL</b>	Aluminium	10.000	4 x 2.500
4016429 00727 4	<b>SD62CAL</b>	Aluminium	10.000	4 x 2.500





Schneller Umbau zum herkömmlichen Schrauber für lose Schrauben.

## Magazingurtschrauber 8M-MGS55

Magazinierte Schrauben Type MGS von 25 - 55 mm

### Technische Daten:

Gewicht: 1,6 kg  
Höhe: 180 mm  
Länge: 420 mm  
Anschluss: 220 V / 50 Hz  
Leistung: 500 W  
Drehzahl: 4650 U/min.

Elektrokabel 4 m Länge, verstellbares Nasenstück, Rechts-, Linkslauf, Gürtelclip, im Kunststoff-Transportkoffer

### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Innenausbau, Kisten, Span- und Kunststoffplatten, Fußbodenkonstruktionen, Fertighaus- und Möbelmontage und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04545 0

### Zubehör



EAN-Code	Artikel-Nr.	Menge/Ausführung
4016429 04548 1	<b>8M-3PH2</b>	1 Satz Bits Phillips (3 Stück)
4016429 04549 8	<b>8M-3PO2</b>	1 Satz Bits Pozidrive (3 Stück)

### Schrauben Type MGS



EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
<b>Schnellbauschrauben Phillips 2</b>				
<b>Feingewinde 50 Schrauben pro Gurt</b>				
4016429 00209 5	<b>MGS4/25GFPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00210 1	<b>MGS4/35GFPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00211 8	<b>MGS4/45GFPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00212 5	<b>MGS4/55GFPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Grobgewinde (Gips auf Holz)</b>				
4016429 00213 2	<b>MGS4/25GGPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00214 9	<b>MGS4/30GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00215 6	<b>MGS4/35GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00216 3	<b>MGS4/41GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00217 0	<b>MGS4/45GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00218 7	<b>MGS4/55GGPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Bohrspitze</b>				
4016429 00219 4	<b>MGS35/25GBPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00220 0	<b>MGS35/35GBPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00221 7	<b>MGS35/45GBPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Faserplattenschrauben</b>				
4016429 00223 1	<b>MGS4/19FMPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00224 8	<b>MGS4/30FMPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00225 5	<b>MGS4/45FMPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Spanplattenschrauben Pozidrive 2 Teilgewinde</b>				
4016429 02048 8	<b>MGS4/35STNK</b>	verzinkt, gelb	7.200	6 x 1.200
4016429 02049 5	<b>MGS4/40STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02050 1	<b>MGS4/45STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02052 5	<b>MGS4/55STNK</b>	verzinkt, gelb	4.800	6 x 800

<b>MGS - GGPH</b>	<b>MGS - GFPH</b>
Anwendung Holz / Gipsplatte	Anwendung Metallanker / Gipsplatte
Grobgewinde	Feingewinde
<b>MGS - GBPH</b>	<b>MGS - FMPH</b>
Anwendung Metallanker / Gipsplatte	Anwendung Metallanker / Faserplatte
Bohrspitze	Hilfsgewinde





## Akku-Magazingurtschrauber 9A-MGS-55

Magazinierte Schrauben Type MGS von 25 - 55 mm

Im Transportkoffer inkl. 1 Schnellladegerät und 1 Akku 18V - 3AH - Lithium-Ion

### Technische Daten:

Gewicht inkl. Akku: 2 kg  
Drehzahl: 3000 U/min.  
Drehmoment: 20,9 N/m  
Ladezeit: 45 min.

900 Schrauben pro Akku-Ladung,  
Gürtelclip, Rechts-, Linkslauf, elektr.  
Drehzahlregulierung, Komfortgriff,  
LED Akkuanzeige, wechselbare  
Kohlebürsten, abnehmbares Magazin,  
Imbus für Längeverstellung am Gerät

### Anwendungsgebiete:

Gipskarton, Fermacell, Innenausbau,  
Kisten, Span- und Kunststoffplatten,  
Fußbodenkonstruktionen,  
Fertighaus- und Möbelmontage  
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04546 7

## 9A-MGS-55-SET

Siehe 9A-MGS-55 - Lieferung erfolgt im Transportkoffer inkl. 2 Akkus 18V - 3AH- Lithium-Ion


EAN-Code: 4016429 04570 2

### Zubehör



EAN-Code	Artikel-Nr.	Menge/Ausführung
4016429 04550 4	<b>9A-3PH2</b>	1 Satz Bits Phillips (3 Stück)
4016429 04551 1	<b>9A-3PO2</b>	1 Satz Bits Pozidrive (3 Stück)
4016429 04553 5	<b>9A-AKKU</b>	1 Ersatzakku

### Schrauben Type MGS



von 25 - 55 mm  
Ø 3,5 - 4,0 mm



EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
<b>Schnellbauschrauben Phillips 2</b>				
<b>Feingewinde 50 Schrauben pro Gurt</b>				
4016429 00209 5	<b>MGS4/25GFPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00210 1	<b>MGS4/35GFPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00211 8	<b>MGS4/45GFPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00212 5	<b>MGS4/55GFPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Grobgewinde (Gips auf Holz)</b>				
4016429 00213 2	<b>MGS4/25GGPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00214 9	<b>MGS4/30GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00215 6	<b>MGS4/35GGPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00216 3	<b>MGS4/41GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00217 0	<b>MGS4/45GGPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
4016429 00218 7	<b>MGS4/55GGPH</b>	phosphatiert	4.800	6 x 800
<b>Bohrspitze</b>				
4016429 00219 4	<b>MGS35/25GBPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00220 0	<b>MGS35/35GBPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00221 7	<b>MGS35/45GBPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Faserplattenschrauben</b>				
4016429 00223 1	<b>MGS4/19FMPH</b>	phosphatiert	9.000	6 x 1.500
4016429 00224 8	<b>MGS4/30FMPH</b>	phosphatiert	7.200	6 x 1.200
4016429 00225 5	<b>MGS4/45FMPH</b>	phosphatiert	6.000	6 x 1.000
<b>Spanplattenschrauben Poqidrive 2 Teilgewinde</b>				
4016429 02048 8	<b>MGS4/35STNK</b>	verzinkt, gelb	7.200	6 x 1.200
4016429 02049 5	<b>MGS4/40STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02050 1	<b>MGS4/45STNK</b>	verzinkt, gelb	6.000	6 x 1.000
4016429 02052 5	<b>MGS4/55STNK</b>	verzinkt, gelb	4.800	6 x 800

