

Storz-Kupplungen (Feuerwehrrkupplungen)

Storz-Übergangsstücke



Typ	Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand 1	Knaggen-abstand 2
Alu geschmiedet	Messing	1.4581			
STK 51/31 A ¹⁾	---	---	38/25-D	51	31
STK 66/31 A	STK 66/31 MS	STK 66/31 ES	52-C/25-D	66	31
STK 81/51 A	---	---	65/38	81	51
STK 81/66 A	STK 81/66 MS	STK 81/66 ES	65/52-C	81	66
STK 89/66 A ²⁾	STK 89/66 MS	STK 89/66 ES	75-B/52-C	89	66
STK 89/81 A	STK 89/81 MS	STK 89/81 ES	75-B/65	89	81
STK 105/89 A	---	---	90/75-B	105	89
STK 115/89 A	---	STK 115/89 ES	100/75-B	115	89
STK 115/105 A	---	---	100/90	115	105
STK 133/89 A ³⁾	STK 133/89 MS	STK 133/89 ES	110-A/75-B	133	89
STK 133/115 A	---	STK 133/115 ES	110-A/100	133	115

1) DIN 14341, 2) DIN 14342, 3) DIN 14343

Storz-Übergangsstücke auf Flansch PN 16



Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Flansch-anschluss
Alu geschmiedet	1.4581/1.4571			
STKFL 31/25 A	STKFL 31/25 ES	25-D	31	DN 25/PN 16
STKFL 66/40 A*	---	52-C	66	DN 40/PN 16
STKFL 66/50 A	STKFL 66/50 ES	52-C	66	DN 50/PN 16
STKFL 81/65 A	STKFL 81/65 ES	65	81	DN 65/PN 16
STKFL 89/65 A	STKFL 89/65 ES	75-B	89	DN 65/PN 16
STKFL 89/80 A	STKFL 89/80 ES	75-B	89	DN 80/PN 16
STKFL 115/100 A	STKFL 115/100 ES	100	115	DN 100/PN 16
STKFL 133/100 A	STKFL 133/100 ES	110-A	133	DN 100/PN 16

* Flansch Stahl verzinkt

Blindkupplungen mit Kette

Optional: abschließbar -KEY



Typ	Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand
Alu geschmiedet	Messing	1.4581		
STKV 31 A ¹⁾	STKV 31 MS	STKV 31 ES	25-D	31
STKV 44 A	STKV 44 MS	STKV 44 ES	32	44
STKV 51 A	STKV 51 MS	STKV 51 ES	38	51
STKV 66 A ²⁾	STKV 66 MS	STKV 66 ES	52-C	66
STKV 81 A	STKV 81 MS	STKV 81 ES	65	81
STKV 89 A ³⁾	STKV 89 MS ⁴⁾	STKV 89 ES	75-B	89
STKV 105 A	---	---	90	105
STKV 115 A	STKV 115 MS	STKV 115 ES	100	115
STKV 133 A ⁵⁾	STKV 133 MS	STKV 133 ES	110-A	133

* optional abschließbar -KEY, 1) DIN 14310, 2) DIN 14311, 3) DIN 14312, 4) DIN 86207, 5) DIN 14313

Bestellbeispiel: STKV 66 A **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
abschließbar-KEY

Storz-Kupplungen mit drehbarem 50°-Schlauchanschluss

360°
schwenkbar



Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Schlauch Ø innen
Alu geschmiedet	Messing			
STKS50 66/19 A	---	52-C	66	19
STKS50 66/25 A	STKS50 66/25 MS	52-C	66	25

Sicherungsschelle für Storz-Kupplungen

Lieferumfang: Schelle (gelb) ohne Kupplungen

Vorteile: • Verhindert zuverlässig das ungewollte Lösen von Storz-Kupplungen ohne Verriegelung



Anwendungsbeispiel

Typ	Verwendung	für Storz-Größe	für Knaggenabstand
STKVER C		52-C	66
STKVER B		75-B	89
STKVER A		110-A	133
STKVER B/C*	für Übergangsstücke 75-B/52-C	52-C	66
STKVER A/B*	für Übergangsstücke 110-A/75-B	75-B	89

* sichert Übergangsstück in Verbindung mit jeweils kleinerer Storzkupplung



Power Schellen „Band-It“
Extrem hohe Spannkraft
ab Seite 422



Durchflussmesser
und Wächter
ab Seite 692



Messer auf
Seite 1077



Arbeitshandschuhe
auf Seite 1070

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.