


FT-30-A-A-M8

Fiberoptiken



Produktmerkmale

Lichttaster

M8

Tastweite 70 mm

Anschluss an Fiberoptikverstärker Bauform OIF

Erfassungsbereich

Tastweite

OIF: 70 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung

gerade

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30, bei fester Verlegung

Faseranordnung



Lichtleiter

Glas

Tastkopf

Aluminium

Ummantelung

Aluminium; Adapter: Polyamid

Gewicht [kg]

0,093

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Sechskantmutter; M8; V2A; 2 Zahnscheiben; 1 Rändelmutter; M30

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1