



Leírás:

1030 x 1405 mm-es gurulóállványok felszereléssel, stabil, porfestett acéllemezről, kétoldalas kivitelben, 9 akasztóléccel 61 PS tárolódobozhoz, 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált

- két oldalon 61 db polisztirol tárolódobozzal és 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált lemezzel felszerelve (a perforált lemezt ld. a tartozékoknál)
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 9 akasztóléccel - 1016 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- Tárolódobozok összeállítása: 18 db PS tárolódoboz, méret: 1, zöld, 27 db PS tárolódoboz, méret: 2, sárga, 12 db PS tárolódoboz, méret: 3, kék, 4 db PS tárolódoboz, méret: 4, piros
- erős acéllemezről készült perforált lemezek – szélesség x magasság = 962 x 418 mm
- szé=szélesség=1030 mm ma=magasság=1405 mm
- a fotón példa látható a használatra

Információk:

Cikk

Cikkszám	783090
GTIN	4007228783094
Vámtarifa	94032080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	világosszürke
Súly (kg)	52,63

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __

KE bruttó tömege, kg	52,63
----------------------	--------------

Paletta

M x S x M (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Súly (kg)	0,0
-----------	------------