

## Cemo Streugutbehälter Plus3

Inhalt 400 l, Höhe x Länge x Breite  
680 x 1210 x 820 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grün, Deckel orange,  
Wände geschlossen, Unterbau  
Staplertaschen



Artikelnummer: 148598



## Cemo GFK-Streugutbehälter Plus3 mit Staplertaschen

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 400 l
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1210 x 820 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau Staplertaschen
- für den Staplertransport geeignet
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

### Technische Details




Außeneinrichtung	Winterdienst	Farbe Deckel	orange
Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein
Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	400 l	Bodenkonstruktion	geschlossen

Höhe	680 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	1210 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Breite	820 mm	unterfahrbar	ja
Form	rechteckig	Unterbau	Staplerfaschen
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Transport	Staplertransport
Farbe	grün	Anlieferung	zerlegt
Deckel	ja	Gewicht	21,4 kg
Deckeltyp	Klappdeckel		

## Zubehör

775078	Vorhängeschloss für Streugutwagen
--------	-----------------------------------

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Korpus aus Polyethylen in grau, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante