

Gefahrstoffschränk

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1720 x 1760 x 750 mm, Flügeltür, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, Oberfläche Korpus mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Oberfläche Front mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 505307

Gefahrstoffschränk

für Kleingebinde

Gefahrstoffschränk

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- für Kleingebinde
- Höhe x Breite x Tiefe 1720 x 1760 x 750 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Flügeltür
- 3 Ebene(n) mit Gitterrost
- Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
- Unterbau Sockel
- Oberfläche Korpus mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Oberfläche Front mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit Lackierung



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schränk	Bodenwanne	ja
Schränktyp	Gefahrstoffschränk	Auffangvolumen Bodenwanne	220 l
Lagerort	im Freien	Türtyp	Flügeltür

Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe	abschließbar	ja
Höhe	1720 mm	Material	Stahl
Breite	1760 mm	Oberfläche Korpus	verzinkt
Tiefe	750 mm	Oberfläche Front	verzinkt
Kapazität	Kleingebinde	Oberfläche Boden	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden	Unterbau	Sockel
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	230 kg
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost		

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage