



## NUMINOS® CL DALI M

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
3000K 24°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® CL DALI M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1955 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004518
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	1955 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791822	
--------	---

## Zubehör

1006168	NUMINOS M , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	18.5 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Bruttogewicht	1 kg
BIG WHITE Seite	104