

Artikelnummer: 128769

Kurzbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, ohne Zwischenboden

Langbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, Traglast 500 kg: Der nestbare Rollbehälter ist 4-seitig und sehr robust. Dabei trägt der nestbare Rollbehälter Lasten von bis zu 500 kg. Der nestbare Rollbehälter ist 4-seitig, bestehend aus zwei Seitengittern, einer Rückwand und einer Vorderwand. Dabei ist die Oberfläche galvanisch blau verzinkt und die Böden des nestbaren Rollbehälters sind aus Kunststoff gefertigt. Mit einem Innenmaß von 673 in der Breite und 794 mm Tiefe erweist sich der Rollbehälter als äußerst robust und stabil. Nestbar für optimalen

Leerguttransport, lässt sich der Boden des 4-seitigen Rollbehälters dank Federtechnik zur Rückwand aufklappen. So trägt der Rollbehälter Lasten von bis zu 500 kg. Mobil ist der nestbare Rollbehälter dank seiner Elastikbereifung. Dabei machen ihn seine zwei Lenkrollen mit Feststeller und seine zwei Bockrollen besonders wendig. Weitere Details: 2 Seitengitter, 1 Rückwand und 1 Vorderwand Nestbar Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert Boden mit Federtechnik zur Rückwand klappbar, aus Kunststoff 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen \varnothing 125 mm, grau Oberfläche: Galvanisch blau verzinkt Traglast: 500 kg Innenmaß: B 673 x T 794 mm



EAN/GTIN: 4260474941643