

Artikelnummer: 129225

Kurzbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1530

Langbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1530: Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken. Ausstattungsmkmale: stufenloses, elektrisches Heben und Senken stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren robuste Feststellbremse an



einer Lenkrolle für einen sicheren Stand Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden wartungsarme Batterie Technische Daten: Tragfähigkeit: 1500 kg Lastschwerpunkt Abstand: 600 mm Hubbereich: 85 - 3000 mm Bauhöhe (gesenkt): 2030 mm Bauhöhe (gehoben): 3520 mm Gabelzinkenmaße: L 1100 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 570 mm Gesamtlänge: 1790 mm Gesamtbreite: 762 mm Wenderadius: 1490 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder: a'Öœ 180 x B 50 mm Tandem-Lastrollen: a'Öœ 74 x B 70 mm Hubgeschwindigkeit: 65/100 mm/s Hubmotor: 1,5 kW Batteriekapazität: 12/150 V/Ah Eigengewicht: 545 kg

EAN/GTIN: 4260151123539