

PRZEGLĄD FUNKCJI KONTROLNYCH I POMIAROWYCH



Próbniki napięcia marki Testboy charakteryzują się łatwością obsługi, solidną i bezpieczną konstrukcją. Ponadto spełniają wszystkie wymagania, jakie ma specjalista wobec nowoczesnych próbników napięcia.



	Testboy Profi III LED	Testboy Profi III LCD	
Wyświetlacz	16 LED	Wyświetlacz LC	
Wyświetlacz PELV	optyczny i wibrujący	optyczny i wibrujący	
Zakres napięcia przemiennego	6 - 1000 V AC	3 - 1000 V AC TRMS	
Zakres napięcia stałego	6 - 1400 V DC	4 - 1400 V DC	
Kategoria kontroli	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	
Kontrola ciągłości	Tak 0 - 200 kΩ optyczna/akustyczna	Tak 0 - 10 kΩ z sygnałem akustycznym	
Wskaźnik kierunku pola wirującego	Tak	Tak	
Jednobiegunowa kontrola faz	Tak	Tak	
Kontrola biegunowości	Tak	Tak	
Kontrola rezystancji	-	10 - 199,9 kΩ	
Latarka LED	Tak (biała)	Tak (biała)	
Obciążenie przełączające /załączanie różnicowo-prądowe	30 mA przy 230 V	30 mA przy 230 V	
Funkcja utrzymania danych	-	Tak (napięcie i rezystancja)	
Kontrola różnicowo-prądowa / RCD	Tak (30 mA)	Tak (30 mA)	
Kontrola częstotliwości	Nie	0-500 Hz	
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak	Tak	
Odkręcane adaptery z końcówką probierczą 4 mm	Tak	Tak	
Obsługa jednoręczna	Tak	Tak	
Rodzaj ochrony	IP 65	IP 65	
Kategoria przepięć	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	

4000 828 928

4000 828 929

	Testboy TV 217	Testboy TV 218	Testboy TV 216N
Prąd przemienny	do 150 A	do 200 A	do 600 A
prąd stały		do 200 A	do 600 A
Napięcie przemiennie	do 600 V	Nie	do 600 V
Napięcie stałe	0 do 600 V	Nie	do 600 V
Częstotliwość	Nie	Nie	Szczytce: 600 Hz, 1 kHz; gniazdo: 600 Hz - 10 kHz
Rezystancja	do 40MΩ	Nie	do 60 MΩ
Test ciągłości	Tak (sygnał dźwiękowy przy rezystancji <40 Ω)	Nie	Tak (sygnał dźwiękowy przy rezystancji <30 Ω)
Kategoria przepięć	CAT III 600 V	CAT III 300V	CAT III, 600V
Częstotliwość próbkowania	3 razy na sekundę	3 razy na sekundę	3 razy na sekundę
Pomiar pojemności	do 40 mF	Nie	do 60 mF
Test diod	Tak	Nie	Tak
Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania	Tak	Tak	Tak
Funkcja utrzymania danych	Tak	Tak	Tak

4000 828 077

4000 828 932

4000 828 933

PROMAT DMM 10 i Testboy 313 dzięki automatycznej ochronie zakresu pomiarowego są szczególnie bezpieczne w zastosowaniu.

	Multimetr Promat	Testboy 313	
Wyświetlacz	LCD, podświetlany, 37 mm	LCD, podświetlany, 37 mm	
Napięcie DC	do 600 V	do 600 V	
Napięcie AC (TRMS)	do 600 V	do 600 V	
Prąd DC	0 - 10 A	do 10A	
Prąd AC	0 - 10 A	do 10A	
Pomiar temperatury	-20°C-200°C z czujnikiem temperatury	-20 °C - 1000°C z czujnikiem typu K	
Rezystancja	0 - 60MΩ	do 20 MΩ	
Test ciągłości	Tak	Tak	
Test diod	Tak	Tak	
Pojemność	0 - 60 mF	do 20 nF	
Ochrona zakresu pomiarowego	Tak	Tak	
Kategoria przepięć	CAT III 600 V	CAT III 600 V	
Ciężar	Ok. 380 g	380 g	
Napięcie zasilające	2 x Typ AA	1 x 9 V 6LR61	
Funkcja utrzymania danych	Tak	Tak	

4000 828 844

4000 828 931

Nie ponosimy odpowiedzialności za błąd w druku, nieprawidłowości w danych technicznych i na ilustracjach