

VARIOfit **barre de gerbage pour** **palettes** **65K**

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 750 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm, hauteur utile 1200 mm, étrier avec revêtement en zinc anti-corrosion



VARIOfit

Numéro d'article: 139178



VARIOfit Barre de gerbage pour palettes 65K

avec dispositif de serrage

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 750 kg
- hauteur 1200 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- hauteur utile 1200 mm
- pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
- triple gerbable
- étrier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie



Détails techniques

type d'emballage barre de gerbage pour

profondeur 1000 mm

	palettes		
type de fixation	dispositif de serrage	capacité de gerbage	750 kg
matériau	acier	gerbable	oui
matériau de finition	soudé	surface	galvanisé
hauteur utile	1200 mm	exécution couleur	galvanisé
pour dimensions de palette	1200 x 1000 mm	fonction ridelle de gerbage	pour le montage a posteriori sur les palettes déjà chargées
hauteur	1200 mm	garantie	5 années
largeur	1200 mm	Poids	33 kg

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris