

## BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 220 kg, avec bandage TPE, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 159291

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 220 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	frein	frein total
modèle	roulette pivotante	renvoi de frein	manuel
charge	220 kg	pare-fils	non

pneumatique	TPE	hauteur totale	235 mm
Ø de roue	200 mm	propriété surface de roulement	ménage le sol
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	109 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
matériau de boîtier	acier	Poids	2,65 kg