

## Casco roulette fixe

force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre 160 mm, longueur moyeu 59 mm, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243400



### roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	160 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	1,63 kg