

C+P

armoire multicases

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm, avec 9 compartiments, répartition 3x3, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 255764

Clanic+



armoire multicases









- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm
- avec 9 compartiments, répartition 3x3
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces







- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
type d'armoire	armoire multicases	surface de corps	thermolaqué
hauteur	1850 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur	1200 mm	type de porte	porte battante
profondeur	500 mm	Butée de porte	à droite
équipement armoire	compartiments	angle d'ouverture de porte	110 °
compartiments	9 pièce	installation	paroi
Compartmentage	3x3	livraison	livré monté
soubassement	au sol	garantie	10 années
verrouillable	oui	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
système de fermeture	serrure à cylindre	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	63 kg

Accessoires

257452		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1200 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
257473		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1200 x 500 mm, en plastique en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
271467		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272042		pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol
272049		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique
273067		Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, pour armoire multicasas, anti-effraction grâce à la fonction roue libre - tourne dans le vide lorsque le cadenas est fermé et ne s'enclenche qu'après le retrait du cadenas, sans supplément de prix ! Commander en fonction du nombre de portes. À commander uniquement en combinaison avec l'article principal.