

## diabie de manutention en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 600 x 400 mm, Pliables pour un gain de place, châssis en gris, roues avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 272266



diabie de manutention en aluminium







- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 600 x 400 mm
- hauteur x largeur 1125 x 600 mm
- Pliables pour un gain de place
- structure en aluminium
- châssis en gris
- avec poignée étrier
- roues avec bandage caoutchouc
- Ø de roue 200 mm
- 5 années de garantie

### Détails techniques

|                               |                       |                     |            |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| appareil de manutention       | diabie de manutention | pneumatique         | caoutchouc |
| type de diabie de manutention | diabie de manutention | Ø de roue           | 200 mm     |
| charge                        | 200 kg                | poignée de sécurité | non        |
| largeur de pelle              | 600 mm                | hauteur             | 1125 mm    |
| profondeur de pelle           | 400 mm                | largeur             | 600 mm     |
| matériau                      | aluminium             | couleur             | gris       |

|                     |                                |          |          |
|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| rabattable          | oui                            | garantie | 5 années |
| fonction rabattable | Pliables pour un gain de place | Poids    | 10,5 kg  |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 149734 |   | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein   |
| 217213 |   | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés  |
| 221283 |   | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique  |
| 221309 |   | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 227893 |   | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute   |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |