


ADB établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 840 x 1300 x 600 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 500 kg, exécution du châssis 4 roulettes, équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 2 roues pivotantes et 2 roues fixes



Numéro d'article: 272397



établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 27 x 1200 x 600 mm
- force 500 kg
- exécution du châssis 4 roulettes
- équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 4x90 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 433 x 538 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- avec poignée











- verrouillable avec verrouillage centralisé
- structure en tube d'acier carré (30 x 30 mm), soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm

Détails techniques

type de meuble	table	extension tiroir	100 %
type de table	établi	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
Exécution du bâti	4 roulettes	verrouillable	oui
hauteur	840 mm	poignée	poignée
largeur	1300 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
profondeur	600 mm	surface de plaque	huilé
épaisseur de panneau	27 mm	matériau de châssis	acier
largeur de plaque	1200 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur de plaque	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
charge	500 kg	matériau de finition	soudé
hauteur réglable	non	système de fermeture	verrouillage centralisé
conducteur d'électricité	non	tablettes	1 pièce
équipement établi	4 tiroirs, 1 armoire, 1 tablette	roulant	oui
nombre de tiroirs	4 pièce	nombre/type de roulettes	2 roues piv./fixes
nombre x hauteur tiroirs	4x90 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur utile du tiroir	433 mm	Ø de roue	200 mm
profondeur utile du tiroir	538 mm	Poids	95 kg
capacité de charge de tiroir	35 kg		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique
235919		balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
236343		film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent

369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir