

Kappes rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1006 x 400 mm, 56 bacs en polyéthylène, charge maximale par élément 1300 kg / charge max. par tablette 150 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 56 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



KAPPES



Numéro d'article: 299481



Kappes Rayonnage sans boulons avec bacs à bec FavoritRayonnage suivant

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1006 x 400 mm
- 56 bacs en polyéthylène
- garnissage 36 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x l x P 150 x 200 x 350 mm
- charge maximale par élément 1300 kg / charge max. par tablette 150 kg
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 56 bacs
- niveau(x) avec pliage de sécurité comme protection contre les

blessures

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté




Détails techniques

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | charge maxi par tablette | 150 kg |
| type de rayonnage | rayonnage avec bacs à bec | charge maxi par élément | 1300 kg |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | utilisation | unilatéral |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | nombre de tablettes/niveaux | 11 pièce |
| matériau | acier | type tablette/niveau | tablette en acier |
| hauteur | 2000 mm | équipement des tablettes / nivea | pliage de sécurité |
| largeur | 1006 mm | surface de montant | finition peinture époxy |
| profondeur | 400 mm | couleur du montant | bleu gentiane // RAL5010 |
| équipement rayonnage | bacs à bec | exécution couleur | bleu gentiane/galvanisé // RAL5010 |
| nombre de bacs | 56 pièce | livraison | démonté |
| matériau de bac | polyéthylène | Poids | 67 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 323258 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323269 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323327 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323338 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323393 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert |
| 323407 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert |
| 323462 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323473 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324603 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris |
| 324614 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir |
| 524171 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |