

META profilé pour rayonnage

longueur 2,5 m, profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 35 x 35/1,5 mm, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

lot 10 pièce

Numéro d'article: 362271



Das Lagersystem



META Profilé

profilé pour rayonnage

- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- longueur 2,5 m
- profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 35 x 35/1,5 mm
- écartement des trous 25 mm
- perforation 17 x 7,5 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de profilé	35 mm
type de rayonnage	rayonnage	épaisseur de profilé	1,5 mm
rayonnage modulaire	système à visser	perforation (mm)	17 x 7,5
champ de rayonnage	composant	écartement des trous	25 mm
composant	profilé	matériau	acier
convient pour (secteurs)	rayonnage/structure	surface de montant	galvanisé
hauteur	2500 mm	exécution couleur	galvanisé
longueur	2,5 m	Poids	16,86 kg
largeur de profilé	35 mm		

Accessoires

503799		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée
503800		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée
503801		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503802		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503803		pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
503804		tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein