

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 22800 Rouleur de palettes



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1010
Largeur de surface utile (mm)	810
Hauteur de zone de chargement (mm)	282
Longueur totale (mm)	1055
Largeur totale (mm)	855
Hauteur totale (mm)	329
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	pour palettes industrielles
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976228006