



KUCHENTHEKE CAMELEON 100

Kuchenverkaufstheke mit Umluftkühlung und optional erhältlich Luftentfeuchterregelung, drei gekühlte und mit LED beleuchtete Glasablagen.

Artikel-Nr.: 632090



© KBS Kältetechnik GmbH

Breite	1000 mm
Tiefe	960 mm
Höhe	1349 mm
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	600 Watt
Aussenmaterial	Holz furniert, Front und Seitenteil, Wenge, hinteres Seitenteil Zebrano Proste
Innenmaterial	Glas, Boden aus Edelstahl
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen
Innenbeleuchtung	ja
Energieverbrauch	11,00 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	2, Glasschiebetüren
Bruttogewicht	170 Kg

Katalogtext

- Verkaufsfördernde Kuchenverkaufs- und Präsentationstheke
- Individuelle Farbgestaltung und Darstellungsmöglichkeiten
- Ideales Produkt für Laden- und Messebau
- Möbelstruktur und Unterbau in laminiertem Holzdekor
- Standard Seitenteile in Wenge
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
- Gebogener Glasaufbau mit belüfteter Frontscheibe

- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 3 gekühlte und mit LED beleuchtete Glasablagen
- Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
- Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren
- Krümelschublade aus Edelstahl
- Regelung zur Luftentfeuchtung bis 40%, optional lieferbar (siehe Zubehör)
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

SonderzubehöÙr gegen Mehrpreis

Luftentfeuchtungsregelung

Regelung der Luftfeuchte von 45% bis 80% möglich, jedoch nur bei einem Temperaturbereich von +10°C bis +15°C.

Artikel-Nr.: 630150

Sonstiges

