

Productinformatie

30 21 160

Langbektang

DIN ISO 5745

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, halfronde bekken
- Getande grijpvlakken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	30 21 160
EAN	4003773035053
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	121 g
Afmetingen	160 x 50 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	50,0 mm
Kopbreedte (W3)	16,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

