

Termékinformációk

71 12 200

KNIPEX CoBolt®

Kompakt csapszeg-vágók



- Nagy keresztmetszetek könnyed vágása, a mikroszerkezetű vágóélnek köszönhetően
- Csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és húzalok húzáshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- Karcsú, kétszínű többkomponensű markolatborításokkal, gallér nélkül a legjobb kezelhetőség és egyszerű szállítás érdekében
- A markolatborításba beépített nyitórugó és elreteszelés a kényelmes munkához és biztonságos szállításhoz
- Precíziós vágóélekkel a puha, kemény húzalhoz és zongorahúrhoz
- Elvágja az olyan anyagokat, mint csapszegek, szegek, szegecses stb. Ø 5,2 mm-ig
- Az emelőkar új konstrukciója következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	71 12 200
EAN	4003773066859
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal
Súly	375 g
Méret	200 x 62 x 24 mm

Műszaki jellemzők

Lágy húzal vágási méret (átmérő)	Ø 6 mm
Középkemény húzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,2 mm
Kemény húzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,6 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk